

Garant**Aufnahme konisch, SK 40, für Schneidkopf-Ø D: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	210577 20
GTIN	4045197557933
Artikelklasse	21Z

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Technische Beschreibung

Außen-Ø d_1	19,8 mm
Nutzlänge L_1	78 mm
für Schneidkopf-Ø D	20 mm
Auskraglänge A-Maß	97 mm
empfohlenes Anzugsmoment	25 Nm
Aufnahmegröße	40 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	SK 40
Innenkühlung	ja

Produktart

Einschraubfräser-Aufnahme