

**HEDI****Kabeltrommel Kunststoff, Typ: 50R****Bestelldaten**

Bestellnummer	081125 50R
GTIN	4003644013449
Artikelklasse	08B

**Beschreibung****Ausführung:**

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet. Mit selbstschließenden Deckeln. Für den **kurzfristigen** Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

**Funktion:**

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05RR-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: Gummi

Kabellänge: 50 m

Anzahl Steckdosen: 3

## Technische Beschreibung

Kabellänge	50 m
Kabelklasse	H05RR-F
Netzspannung	250 V
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabelaufbau	3G1,5
Material Kabel	Gummi
Typ	50R
IP-Schutzart	IP 44
Anzahl Steckdosen	3
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel