

Garant**Scheibenfräser mit Bund Breite $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 63mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218560 63
GTIN	4045197462381
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP9** verwenden.

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Kragen- $\varnothing d_1$	40 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	4
passende Wendeschneidplatte	SNHX

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Schneiden-Ø D _c	63 mm
maximale Einschnitttiefe a _{e max}	10,5 mm
Kragenlänge L ₁	15 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	8
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1102
Wendeplattenschrauben-Set	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219948
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2