

## Garant

**Aufnahme konisch mit Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-Ø D: 25mm**



### Bestelldaten

Bestellnummer	210567 25
GTIN	4045197557834
Artikelklasse	21Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

**System Rundlaufgenauigkeit  $\leq 10 \mu\text{m}$**  durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

#### Hinweis:

**Maximale Frästiefe** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.

Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

### Technische Beschreibung

für Schneidkopf-Ø D	25 mm
Außen-Ø $d_1$	24,8 mm
Nutzlänge $L_1$	88 mm
empfohlenes Anzugsmoment	35 Nm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Serie	TopCut
Aufnahme	Weldonschaft
Innenkühlung	ja

Produktart

Einschraubfräser-Aufnahme