

# HEDI

## Energie-Hängeverteiler für F, B, PL, CZ, Typ: 250



### Bestelldaten

Bestellnummer	081143 250
GTIN	4003644015788
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Kompakter Energie-Hängeverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse zur platzsparenden und ordnungssichernden Spannungs- bzw. Druckluftverteilung.

Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ**.

- **Einfache Kabeleinführung mit Zugentlastung.**
- **Aufhängeöse und massiver Werkzeughaken.**
- **Spritzwassergeschützt IPX4.**

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

#### Hinweis:

Energie-Hängeverteiler mit Ethernet-Anschluss auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Nennleistung	3,5 kW
--------------	--------

passend für Länder	F; B; PL; CZ
Tiefe	212 mm
Breite	227 mm
Höhe	305 mm
Typ	250
Anzahl Steckdosen 250 V	6
IP-Schutzart	IP 44
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	E
Produktart	Energieverteiler