

Steckdosenleiste IP44, Anzahl Steckdosen:



Bestelldaten

Bestellnummer	081165
GTIN	4007123647927
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter und 45° gedrehten Steckdosensockeln. 3500 W (16 A) Nennleistung.

Spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln und Dichtringen. Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit stabilem Aufhängebügel.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden. Kabellänge: 2 m

IP-Schutzart: IP 44

Technische Beschreibung

Nennleistung abgerollt	3500 W
Ein-/Aus-Schalter	ja
IP-Schutzart	IP 44
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Anzahl Steckdosen	5
Länge Leiste	520 mm
Kabelaufbau	3G1,5
Kabelklasse	H07RN-F

Datenblatt

⚠ Hoffmann Group

Kabellänge	2 m
Produktart	Steckdosenleiste