

Garant**Scheibenfräser mit Bund Breite $a_p = 5$ mm, $\varnothing D$: 160mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	218562 160
GTIN	4045197647580
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP9** verwenden.

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	41,2 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
Aufnahmebohrungs- \varnothing	40 mm
Kragen- $\varnothing d_1$	70 mm

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	8
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Schneiden- \varnothing D_c	160 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	16
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1103
Wendeplattenschrauben-Set	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219949
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP