

Garant
HiPer-Drill Schneideinsatz m7, HB7530, Ø D: 14,75 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	231640 14,75
GTIN	4045197640420
Artikelklasse	21M

Beschreibung
Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand $\leq 20 \mu\text{m}$. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement $5 \times D$.

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 14,5 mm

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,23 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,23 mm/U
für Grundelement Ø D	14,5 mm
Ø D	14,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HB7530

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren

Zubehör

Torx Plus® Schraube Antrieb 8IP	231999 8IP
---------------------------------	------------