

**HEDI****Kabeltrommel Kunststoff, Typ: 40N****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 081125 40N    |
| GTIN          | 4003644014132 |
| Artikelklasse | 08B           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet. Mit selbstschließenden Deckeln. Für den **ständigen** Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

**Funktion:**

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: Neopren

Kabellänge: 40 m

Anzahl Steckdosen: 3

## Technische Beschreibung

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Kabelaufbau                          | 3G1,5                     |
| Kabelklasse                          | H07RN-F                   |
| Kabellänge                           | 40 m                      |
| Netzspannung                         | 250 V                     |
| Nennleistung abgerollt               | 3500 (16 A) W             |
| Material Kabel                       | Neopren                   |
| Typ                                  | 40N                       |
| IP-Schutzart                         | IP 44                     |
| schlagfest und spritzwassergeschützt | Kategorie 2 (K2) nach BGI |
| Werkstoff Gehäuse                    | Kunststoff                |
| Anzahl Steckdosen                    | 3                         |
| Energieversorgung                    | Netzbetrieben             |
| Diagnosesystem vorhanden             | ja                        |
| Produktart                           | Kabeltrommel              |