

Garant
HiPer-Drill Schneideinsatz m7, HB7530, Ø D: 17,4 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	231640 17,4
GTIN	4045197659606
Artikelklasse	21M

Beschreibung
Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand $\leq 20 \mu\text{m}$. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement $5 \times D$.

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 17 mm

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,27 mm/U

Technische Beschreibung

für Grundelement Ø D	17 mm
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,27 mm/U
Ø D	17,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HB7530

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren

Zubehör

Torx Plus® Schraube Antrieb 8IP1	231999 8IP1
----------------------------------	-------------