



## DOVEIQMILL Planfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 160/11mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	222500 160/11
GTIN	7291075311457
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Äußerst stabiles Plan-Frässystem. Die Wendeschneidplatten werden mittels Schraubenklemmung und durch zusätzliche Fixierung in einem schwalbenschwanzähnlichen Plattensitz fixiert. Die positive axiale Einbaulage der Platten bewirkt einen sehr weichen Schnitt und garantiert somit beste Oberflächengüten. Maximale **Wirtschaftlichkeit** durch 8-schneidige Wendeschneidplatten.

#### Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	11
Serie	DOVEIQMILL
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
maximaler Außen-Ø $D_{max}$	169,4 mm
passende Wendeschneidplatte	SYHU0704..

Schneiden-Ø $D_c$	160 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	4,6 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	63 mm
Herstellerbezeichnung	IQ845 FSY D160-11-40-R07
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	50 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 4	229695 4
---	----------