



DOVEIQMILL Planfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 50/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	222500 50/5
GTIN	7291075311365
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabiles Plan-Frässystem. Die Wendeschneidplatten werden mittels Schraubenklemmung und durch zusätzliche Fixierung in einem schwalbenschwanzähnlichen Plattensitz fixiert. Die positive axiale Einbaulage der Platten bewirkt einen sehr weichen Schnitt und garantiert somit beste Oberflächengüten. Maximale **Wirtschaftlichkeit** durch 8-schneidige Wendeschneidplatten.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SYHU0704..
Schneiden-Ø D_c	50 mm
maximaler Außen-Ø D_{max}	59,4 mm
Serie	DOVEIQMILL
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	4,6 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Herstellerbezeichnung	IQ845 FSY D050-05-22-R07
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	50 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Planfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 4	229695 4
---	----------