


NEODO Plan-/ Eckfräser, Weldonschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Artikelklasse	19D

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffizientes Frässystem zum Planen und zum Fräsen von 90°-Schultern. Zum Schrappen und Vorschlichten insbesondere von Stahl- und Gußwerkstoffen. Kostengünstig durch 8 Schneiden je Wendeschneidplatte. Äußerst stabile Wendepplattenbettung im schwalbenschwanzförmigen Plattensitz.

Ersatzteil:

Wendepplattenschrauben-Set Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L _{ges}	95 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	5 mm
Auskraglänge L ₁	35 mm
passende Wendeschneidplatte	SZ.U0804..
Serie	NEODO
Herstellerbezeichnung	S890 ESZ D25-3-W25-R08
Schaftausführung	Weldonschaft

Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	229696 3
--	----------