



NEODO Plan-/ Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 100/10mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 225760 100/10 |
| GTIN | 7291075440140 |
| Artikelklasse | 19D |

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffizientes Frässystem zum Planen und zum Fräsen von 90°-Schultern. Zum Schrappen und Vorschlichten insbesondere von Stahl- und Gußwerkstoffen. Kostengünstig durch 8 Schneiden je Wendeschneidplatte. Äußerst stabile Wendepplattenbettung im schwalbenschwanzförmigen Plattensitz.

Ersatzteil:

Wendepplattenschrauben-Set Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Gesamtlänge L_{ges} | 50 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 10 |
| Serie | NEODO |
| passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. |
| Schneiden-Ø D_c | 100 mm |
| Aufnahmebohrungs-Ø | 32 mm |
| maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$ | 5 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Herstellerbezeichnung | S890 FSZ D100-10-32-R08 |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Fräsverwendung | Eckfräsen |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Eckfräser |

Zubehör

| | |
|--|----------|
| Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3 | 229696 3 |
|--|----------|