

**NEODO Plan-/ Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 63/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	225760 63/10
GTIN	7291075440065
Artikelklasse	19D

Beschreibung**Ausführung:**

Hocheffizientes Frässystem zum Planen und zum Fräsen von 90°-Schultern. Zum Schrappen und Vorschlichten insbesondere von Stahl- und Gußwerkstoffen. Kostengünstig durch 8 Schneiden je Wendeschneidplatte. Äußerst stabile Wendepplattenbettung im schwalbenschwanzförmigen Plattensitz.

Ersatzteil:

Wendepplattenschrauben-Set Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SZ.U0804..
Anzahl Schneiden Z	10
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
maximale Schnitttiefe a _{p,max}	5 mm
Serie	NEODO
Schneiden-Ø D _c	63 mm

Herstellerbezeichnung	S890 FSZ D063-10-22-R08
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	229696 3
--	----------