



HELI3MILL Eckfräser, Zylinderschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 32/4Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	226480 32/4L
GTIN	7291075314021
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestützte Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	TP..1003..
Serie	HELI3MILL
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	60,4 mm
Rampingwinkel α_{max}	2,1 Grad
Gesamtlänge L_{ges}	200 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	63 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	3,3 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	220,9 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Auskraglänge L ₁	40 mm
Ø D ₃	28 mm
Herstellerbezeichnung	HM390 ETP D32-4-C32-10-B
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 1	229695 1
---	----------