



HELI3MILL Eckfräser, Weldonschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 32/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	226481 32/4
GTIN	7291075313956
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestützte Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technische Beschreibung

Rampinglänge L für α_{\max}	220,9 mm
Rampingwinkel α_{\max}	2,1 Grad
Ø D ₃	28 mm
Gesamtlänge L _{ges}	110 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	3,3 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	63 mm
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Auskraglänge L ₁	30 mm
passende Wendeschneidplatte	TP..1003..
Schneiden-Ø D _c	32 mm

Serie	HELI3MILL
Anzahl Schneiden Z	4
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	60,4 mm
Herstellerbezeichnung	HM390 ETP D32-4-W32-10
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 1	229695 1
---	----------