



HELISLOT Scheibenfräser mit Flansch, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendep Plattenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	10
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	10
Serie	HELISLOT
Schneiden-Ø D_c	80 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e \text{ max}}$	22,5 mm

Kragenlänge L ₁	27 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Schlitzbreite a _p	10 mm
Herstellerbezeichnung	FDN D080-10-22-XN09
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------