



## HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, Ø DC / Zeff: 125/14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227722 125/14
GTIN	7291075430790
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

#### Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Technische Beschreibung

Anzahl Wendeschneidplatten	14
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Serie	HELISLOT
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	14 mm
maximale Einschnitttiefe a <sub>e max</sub>	34 mm

effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	14
Schlitzbreite $a_p$	10 mm
Herstellerbezeichnung	SDN D125-10-40-XN09
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------