

**HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, Ø DC / Zeff: 100/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Artikelklasse	19D

**Beschreibung****Ausführung:**

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepattensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

**Ersatzteil:**

Wendepattenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technische Beschreibung**

Schneiden-Ø $D_c$	100 mm
Schlitzbreite $a_p$	14 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	23 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	10
Anzahl Wendeschneidplatten	10
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm

Gesamtlänge $L_{ges}$	18 mm
Serie	HELISLOT
Herstellerbezeichnung	SDN D100-14-32-XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------