



HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, Ø DC / Zeff: 125/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendep Plattenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

Schlitzbreite a_p	14 mm
Schneiden-Ø D_c	125 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	33 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Serie	HELISLOT
Anzahl Wendeschneidplatten	12

Gesamtlänge L_{ges}	18 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	12
Herstellerbezeichnung	SDN D125-14-40-XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------