



LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, Weldonschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 32/5



Bestelldaten

Bestellnummer	221101 32/5
GTIN	7291075392807
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schruppbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

Ersatzteil:

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	17 Grad
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	24,6 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Bohrzirkularfräsen a_p	0,8 mm
Rampinglänge L für α_{max}	42,97 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Rampingwinkel α_{max}	1,2 Grad
passende Wendeschneidplatte	XNMU040310..

Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	63 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	56,6 mm
Gesamtlänge L_{ges}	150 mm
Auskraglänge L_1	80 mm
Herstellerbezeichnung	FFX4 ED32-5-080-W32-04
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 2	229695 2
---	----------