

**TPCT 1003PDR, IC830, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Serie	HELI3MILL
Vorschub f_z	0,1 mm
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TPCT 1003PDR
Geometrie	PDR
Herstellerbezeichnung	HM390 TPCT 1003PDR IC830

Sorte	IC830
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		