

# HEDI

## Energie-Hängeverteiler für F, B, PL, CZ, Typ: 250AIR



### Bestelldaten

Bestellnummer	081143 250AIR
GTIN	4003644015795
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Kompakter Energie-Hängeverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse zur platzsparenden und ordnungssichernden Spannungs- bzw. Druckluftverteilung.

Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ.**

- **Einfache Kabeleinführung mit Zugentlastung.**
- **Aufhängeöse und massiver Werkzeughaken.**
- **Spritzwassergeschützt IPX4.**

**2x1/4 Zoll Druckluft-Schlauchanschlüsse, 2,5 m Druckluftschlauch.**

#### Hinweis:

Energie-Hängeverteiler mit Ethernet-Anschluss auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Breite	227 mm
Höhe	305 mm
Nennleistung	9,5 kW

passend für Länder	F; B; PL; CZ
Typ	250AIR
Tiefe	212 mm
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A	1
Anzahl Steckdosen 250 V	6
Anzahl Druckluftanschlüsse	2
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	E
Produktart	Energieverteiler