

**SZMU 080412PNRMM, IC845, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	225802 ST900
GTIN	7291075440041
Artikelklasse	19A

**Beschreibung****Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,max} = 5,0$  mm.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Serie	NEODO
Typ	ST900
Plattenstärke E	4,76 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,25 mm
Eckenradius	1,2 mm
Geometrie	PNR-MM

Herstellerbezeichnung	S890 SZMU 080412PNRMM IC845
ISO-Code Wendeschneidplatte	SZMU 080412PNRMM
Sorte	IC845
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	110 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		