


SZMU 080408PNRMM, IC830, Typ: ST1400

Bestelldaten

Bestellnummer	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Artikelklasse	19A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Plattenstärke E	4,76 mm
Serie	NEODO
Eckenradius	0,8 mm
Typ	ST1400
Geometrie	PNR-MM

Herstellerbezeichnung	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
ISO-Code Wendeschneidplatte	SZMU 080408PNRMM
Sorte	IC830
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	190 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		