



## XNMU 040310T, IC810, Typ: GGG



### Bestelldaten

Bestellnummer	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Artikelklasse	19A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,6 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 0,8$  mm.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Programmierradius bei $a_{p\max}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Vorschub $f_z$	0,8 mm
Typ	GGG
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 040310T
Geometrie	T
Herstellerbezeichnung	FFX4 XNMU 040310T IC810

Sorte	IC810
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		