



XNMU 040310RM-T, IC808, Typ: UNI



Bestelldaten

Bestellnummer	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 040310RM-T
Programmierradius bei $a_{p\max}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Typ	UNI
Geometrie	RM-T
Herstellerbezeichnung	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808
Sorte	IC808

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	190 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		