



SYHU 070400ADN, IC830, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	222517 INOX
GTIN	7291075311839
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,16 mm
Serie	DOVEIQMILL
Eckenradius	0,8 mm
Plattenstärke E	4,76 mm
Geometrie	ADN
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 070400ADN IC830
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 070400ADN

Sorte	IC830
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		