


**CNMG 120412, Sorte: IC6015**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Artikelklasse	26B

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	M3M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Vorschub $f$	0,17 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Sorte	IC6015
Eckenradius	1,2 mm
Herstellerbezeichnung	CNMG 120412-M3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen