


VNMG 160408, Sorte: IC8150

Bestelldaten

Bestellnummer	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Spanbrecher	F3P
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Sorte	IC8150
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,08 - 0,24 mm/U
Herstellerbezeichnung	VNMG 160408-F3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen