



HELISLOT T-Nutenfräser, Weldonschaft, Ø DC / Zeff: 48/2mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 227700 48/2 |
| GTIN | 7291075332872 |
| Artikelklasse | 19D |

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

| | |
|--|------------|
| Anzahl Wendeschneidplatten | 4 |
| effektive Schneidenanzahl Z_{eff} | 2 |
| Kragen-Ø d_1 | 27 mm |
| Gesamtlänge L_{ges} | 130 mm |
| Auskraglänge L_1 | 58 mm |
| Schneiden-Ø D_c | 48 mm |
| passende Wendeschneidplatte | XNMU130608 |
| Nuthöhe a_p | 22 mm |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad |
| Schaft-Ø D_s h6 | 32 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Herstellerbezeichnung | ETS D48-22-W32-XN13 |
| Schaftausführung | Weldonschaft |
| Produktart | Nutenfräser |

Zubehör

| | |
|---------------------|----------|
| Spannschraube Typ 1 | 229697 1 |
|---------------------|----------|