

**JETCROWN Spannschaft, links, Schaftgröße: 20mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273607 20 |
| GTIN | 7291075466201 |
| Artikelklasse | 26D |

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Ab- und Einstecken mit zielgerichteter Kühlung über JETCROWN Schnellklemmkrone.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit passender JETCROWN Schnellklemmkrone Nr. 279950 verwendbar.
Kühlmittelübergabe zu Spannschaft ausschließlich über Schlauchanschluss G 1/8 Zoll möglich.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Serie | JETCROWN |
| OAH | 55 mm |
| LB | 42 mm |
| CUTDIA | 65 mm |
| Herstellerbezeichnung | TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Klemmhalter |

