

**HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, Ø DC / Zeff: 125/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Artikelklasse	19D

**Beschreibung****Ausführung:**

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

**Ersatzteil:**

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technische Beschreibung**

Anzahl Wendeschneidplatten	12
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Serie	HELISLOT
Schlitzbreite $a_p$	16 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	6
Schneiden-Ø $D_c$	125 mm

Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	20 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{\text{e max}}$	33 mm
Herstellerbezeichnung	SDN D125-16-40-XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------