



## HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, Ø DC / Zeff: 200/8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

#### Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge $L_{ges}$	26 mm
Schneiden-Ø $D_c$	200 mm
Serie	HELISLOT
Aufnahmebohrungs-Ø	50 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	59 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	8

Schlitzbreite $a_p$	20 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	16
Herstellerbezeichnung	SDN D200-20-50-XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------