



HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, Ø DC / Zeff: 160/7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeschneidplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendeschneidplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

Serie	HELISLOT
Anzahl Wendeschneidplatten	14
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	7
Gesamtlänge L_{ges}	20 mm
Schlitzbreite a_p	16 mm
Schneiden-Ø D_c	160 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e \max}$	50,5 mm
Herstellerbezeichnung	SDN D160-16-40-XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------