



HELISLOT Scheibenfräser mit Flansch, Ø DC / Zeff: 125/7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227720 125/7
GTIN	7291075430912
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeschneidplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendeschneidplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	45 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	14
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	7
Serie	HELISLOT
Schneiden-Ø D_c	125 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	33 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Kragenlänge L ₁	31 mm
Schlitzbreite a _p	12 mm
Herstellerbezeichnung	FDN D125-12-32-XN09
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------