

**HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, Ø DC / Zeff: 125/7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	227722 125/7
GTIN	7291075430837
Artikelklasse	19D

Beschreibung**Ausführung:**

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	7
Anzahl Wendeschneidplatten	14
Gesamtlänge L_{ges}	16 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{\text{e max}}$	34 mm
Schneiden-Ø D_c	125 mm
Serie	HELISLOT

Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Schlitzbreite a _p	12 mm
Herstellerbezeichnung	SDN D125-12-40-XN09
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------