



HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, Ø DC / Zeff: 160/9mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227722 160/9
GTIN	7291075430844
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepלטtengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepלטten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepלטtenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	51 mm
Schneiden-Ø D_c	160 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	16 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	9
Anzahl Wendeschneidplatten	18

Serie	HELISLOT
Schlitzbreite a_p	12 mm
Herstellerbezeichnung	SDN D160-12-40-XN09
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------