

**Garant****Scheibenfräser mit Bund Breite  $a_p = 16$  mm,  $\varnothing D$ : 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218569 125
GTIN	4045197530660
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

**Verwendung:**

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

**Ersatzteil:**

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Achtung:**

**Um einen planen Nutgrund zu erhalten, bitte neutrale, linke und rechte Wendschneidplatten verwenden wobei die neutrale Platte auf der mittleren Plattensitzreihe montiert wird.**

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

**Technische Beschreibung**

Kragen- $\varnothing d_1$	70 mm
---------------------------	-------

Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	50 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	23,7 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	4
Schneiden-Ø $D_c$	125 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	12
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1207
Wendeplattenschrauben-Set	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219983
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219984
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP