

Garant**Scheibenfräser mit Bund Breite $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 80mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	218564 80
GTIN	4045197462473
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	20 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	80 mm

Kragenlänge L_1	15 mm
Aufnahmebohrungs- \emptyset	22 mm
Kragen- \emptyset d_1	40 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	4
Anzahl Wendeschneidplatten	8
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1203
Wendeplattenschrauben-Set	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219950