

Garant**Scheibenfräser mit Bund Breite $a_p = 14$ mm, $\varnothing D$: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218568 80
GTIN	4045197530592
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Achtung:

Um einen planen Nutgrund zu erhalten, bitte neutrale, linke und rechte Wendschneidplatten verwenden wobei die neutrale Platte auf der mittleren Plattensitzreihe montiert wird.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

Schneiden- $\varnothing D_c$	80 mm
passende Wendschneidplatte	SNHX

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Kragen-Ø d ₁	40 mm
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
maximale Einschnitttiefe a _{e max}	20 mm
effektive Schneidenanzahl Z _{eff}	2
Kragenlänge L ₁	15 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1205
Wendeplattenschrauben-Set	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219983
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2