



TANGGRIP TAG N-C Schneideinsätze, IC1010, Stechbreite w / Eckenradius R: 3,05/0,2mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 273626 3,05/0,2 |
| GTIN | 7291075212983 |
| Artikelklasse | 26A |

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher mit ausgeprägter Schutzfase. Erste Wahl für ISO-P. Mittlere bis hohe Vorschübe.

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610 – 273614.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-----------------|
| Stechbreite w | 3,05 mm |
| Eckenradius R | 0,2 mm |
| Vorschub f | 0,1 - 0,25 mm/U |
| Toleranz Stechbreite w | 0,04 mm |
| Serie | TANGGRIP-PL |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Herstellerbezeichnung | TAG N3C IC1010 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 |
| Schneidstoff | HM |
| Wendeschnidplattenprofil | neutral |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Hauptanwendung | P |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Spanbrecher | C |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 180 m/min |
| Sorte | IC1010 |
| Produktart | Wendeschnidplatte zum Stechdrehen |