



TANGGRIP TAG N-C Schneideinsätze, IC1030, Stechbreite w / Eckenradius R: 4/0,24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273628 4/0,24
GTIN	7291075213027
Artikelklasse	26A

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher mit ausgeprägter Schutzfase. Erste Wahl für ISO-P. Mittlere bis hohe Vorschübe.

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610 – 273614.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	4 mm
Eckenradius R	0,24 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz Stechbreite w	0,04 mm
Serie	TANGGRIP-PL

Herstellerbezeichnung	TAG N4C IC1030
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	C
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC1030
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen