



## TANGGRIP TAG N-C Schneideinsätze, IC5400, Stechbreite w / Eckenradius R: 2/0,2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273630 2/0,2
GTIN	7291075213546
Artikelklasse	26A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spanbrecher mit ausgeprägter Schutzfase. Erste Wahl für ISO-P. Mittlere bis hohe Vorschübe.

#### Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

#### Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610 – 273614.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Stechbreite w	2 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Toleranz Stechbreite w	0,04 mm
Vorschub f	0,1 - 0,16 mm/U
Serie	TANGGRIP-PL

Herstellerbezeichnung	TAG N2C IC5400
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschnidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	C
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC5400
Produktart	Wendeschnidplatte zum Stechdrehen