



## TANGGRIP TAG N-MF Schneideinsätze, IC5400, Stechbreite w / Eckenradius R: 4/0,25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273636 4/0,25
GTIN	7291075325867
Artikelklasse	26A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Spanbrecher mit Schutzfase. Universell für ISO-P und ISO-M. Für mittlere Vorschübe.

**Verwendung:**

Zum Ab- und Einstechen.

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 273610 – 273614.

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Stechbreite w	4 mm
Eckenradius R	0,25 mm
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Vorschub f	0,07 - 0,22 mm/U
Serie	TANGGRIP-PL

Herstellerbezeichnung	TAG N4MF IC5400
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC5400
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen