



TANGGRIP TAG N-LF Schneideinsätze, IC1010, Stechbreite w / Eckenradius R: 2/0,2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273638 2/0,2
GTIN	7291075325607
Artikelklasse	26A

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weichschneidend. Geringe Vorschübe.

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610 – 273614.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	2 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Toleranz Stechbreite w	0,04 mm
Vorschub f	0,03 - 0,08 mm/U
Serie	TANGGRIP-PL

Herstellerbezeichnung	TAG N2LF IC1010
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	LF
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC1010
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen