



TANGGRIP TAG N-LF Schneideinsätze, IC5400, Stechbreite w / Eckenradius R: 2/0,2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273642 2/0,2
GTIN	7291075325683
Artikelklasse	26A

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weichschneidend. Geringe Vorschübe.

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610 – 273614.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	2 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Vorschub f	0,03 - 0,08 mm/U
Toleranz Stechbreite w	0,04 mm
Serie	TANGGRIP-PL

Herstellerbezeichnung	TAG N2LF IC5400
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	LF
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC5400
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen