


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1102, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral,
Typ: ST1400**

Bestelldaten

Bestellnummer	218571 ST1400
GTIN	4045197656308
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für a_e max.für Schlitzbreite a_p : 4 mm

Sorte: HB7525

Vorschub f_z pro Zahn: 0,13 mm

Fasenbreite: 0,15 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,13 mm
Typ	ST1400
Fasenbreite	0,15 mm
Sorte	HB7525
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1102
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	2,3 mm
für Schlitzbreite a_p	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen