

**HELISLOT T-Nutenfräser, Weldonschaft, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	227718 31,7/20
GTIN	7291075438901
Artikelklasse	19D

Beschreibung**Ausführung:**

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	31,7 mm
Gesamtlänge L_{ges}	95 mm
passende Wendeschneidplatte	XNMF090408
Nuthöhe a_p	10,8 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	2
Kragen-Ø d_1	16 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	4
Auskraglänge L_1	41 mm

Herstellerbezeichnung	ETS D32-11-W20-XN09
Schaftausführung	Weldonschaft
Produktart	Nutenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
-----------------------------------------	----------